


Standarta cilindrs CRDSNU-25- -P-A-S2

Daļas numurs: 185292

FESTO

Korozijas noturīgs, ar virzuļa kātiem abos galos,
bāzēts uz DIN ISO 6432, priekš bezkontakta zondēšanas, kombinētajā
izpildījumā ar elastīgiem gredzeniem gala pozīcijās.



Parauga attēlojums

Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	10 ... 500 mm
Virzuļa diametrs	25 mm
Amortizēšana	P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Atbilst standartam	ISO 6432
Konstrukcijas struktūra	Virzulis Virzuļa kāts
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Varianti	S2: caurejošs virzuļa kāts
Darbošanās spiediens	1 ... 10 bar
Darbības režīms	divpusējās darbības
Darbošanās paņēmieni	Filtrēts saspiestais gaiss
Korozijas noturības klasifikācija CRC	4
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Autorizācija	Germanischer Lloyd
Sadursmes enerģija gala pozīcijās	0,3 J
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, ievilkšanās gājiens	247 N
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens	247 N
Montāžas tips	ar piederumiem Izvēles ar ārējo (vīrišķo) vītņi
Pneimatiskais savienojums	G1/8
Pārsega materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Blīvējumu materiālu informācija	TPE-U(PU)
Materiālu informācija, korpuss	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Virzuļa kāta materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais