


# Apaļais cilindrs CRDSNU-1/2"- -P-A

Daļas numurs: 185380

FESTO

Korozijas noturīgs,  
saskaņā ar DIN ISO 6432, priekš tuvuma zondēšanas, kombinētajā  
izpildījumā ar elastīgiem gredzeniem gala pozīcijās.

Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no ASV Festo Korporācijas.  
Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2012.



Exemplary representation

## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	0,4 ... 8 "
Virzuļa diametrs	1/2 "
Bāzēts uz standartu	ISO 6432
Amortizēšana	P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos
Virzuļa kāta gals	Vīrišķā vītne
Darbošanās spiediens	1 ... 10 bar
Darbības režīms	divpusējās darbības
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	4
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, ievilkšanās gājiens	51 N
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens	68 N
Papildus masas faktors uz 10 mm no gājienu	40,1 g
Pneimatiskais savienojums	UNF5-44
Pārsega materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Blīvējumu materiālu informācija	TPE-U(PU)
Materiālu informācija, korpuss	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Virzuļa kāta materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais