


Tapskrūvju cilindrs CRDNG-3"- -PPV-A-S2

Daļas numurs: 185400

FESTO

Korozijas noturīgs, ar caurejošu virzuļa kātu, pēc ISO 15552, NF E 49 003.1 un UNI 10 290, priekš bezkontakta tuvuma zondēšanas. Ar regulējamu amortizāciju abos galos.



Parauga attēlojums

Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	2.000 mm
Virzuļa diametrs	3"
Bāzēts uz standartu	ISO 15552 (iepriekš arī VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Amortizēšana	PPV: Regulējama pneimatiska amortizācija abos galos
Virzuļa kāta gals	Vīrišķā vītne
Darbošanās spiediens	0,6 ... 10 bar
Darbības režīms	divpusējās darbības
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	4 - ļoti augsta korozijas ietekme
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, ievilkšanās gājiens	2.721 N
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens	2.721 N
Pneimatiskais savienojums	3/8 NPT
Vāka materiāls	Nerūsējošā tērauda lējums
Blīvējumu materiāls	FPM TPE-U(PU)
Korpusa materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Virzuļa kāta materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais