

Apaļais cilindrs CRDSNU-3/4"- -P-A-S2



Daļas numurs: 185405

FESTO

Korozijas noturīgs, ar virzuļa kātiem abos galos, bāzēts uz DIN ISO 6432, priekš bezkontakta zondēšanas, kombinētajā izpildījumā ar elastīgiem gredzeniem gala pozīcijās.

Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no ASV Festo Korporācijas.

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2012.



Exemplary representation

Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	0,4 ... 13 "
Virzuļa diametrs	3/4"
Bāzēts uz standartu	ISO 6432
Amortizēšana	P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos
Virzuļa kāta gals	Vīrišķā vītne
Darbošanās spiediens	1 ... 10 bar
Darbības režīms	divpusējās darbības
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	4
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, ievilkšanās gājiens	158 N
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens	158 N
Papildus masas faktors uz 10 mm no gājienu	43,9 g
Pneimatiskais savienojums	NPT1/8-27