


# Adsorbcijas žāvētājs LDF-H1-N1/4-110

Daļas numurs: 185675

FESTO

Priekš sausa un tīra saspīestā gaisa.

Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no ASV Festo Korporācijas.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	vertikāle
Kausa aizsargs	Metāla kausa aizsargs
Ieplūdes spiediens 1	4 ... 10,5 bar
Atmosfēras rasas punkts	-40 °C
Darbošanās paņēmieni	Saspīests gaiss, filtrēts, neeļļots
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1
Vidējā temperatūra	2 ... 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra	2 ... 50 °C
Produkta svars	5.400 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Materiālu informācija, korpuss	Cinka spiedienlējums