

# Gaisa sagatavošanas bloks LFR-1/4-D-MIDI-KC

Daļas numurs: 185735



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

sastāv no rokas slēgvārsta un filtra-regulatora, ar montāžas kronšteinu.

Ar rokas kondensāta novadišanu.

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.



## Datu lapa

| Pazīme                                    | Lielums  |
|---|--|
| Izmērs                                    | Midi   |
| Sērija                                    | D  |
| Pievada aizslēgs                          | Pagriežams kloķis ar aizslēgu  |
| Montāžas pozīcija                         | vertikāle +/- 5°   |
| Filtrācijas pakāpe                        | 40 µm  |
| Kondensāta novadišana                     | manuāla rotācija   |
| Konstrukcijas struktūra                   | Slēgvārsts<br>Filtrs regulators ar spiediena manometru               |
| Max. kondensāta vērtība                   | 43 cm <sup>3</sup>   |
| Kausa aizsargs                            | Metāla kausa aizsargs  |
| Spiediena manometrs                       | ar spiediena manometru   |
| Darbošanās spiediens                      | 1 ... 16 bar   |
| Spiediena kontroles diapazons             | 0,5 ... 12 bar   |
| Max. spiediena histerēze                  | 0,2 bar  |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe         | 1.900 l/min  |
| Darbošanās paņēmieni                      | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [-:~:]<br>Inertās gāzes  |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC     | 2 - Mainīga korozijas ietekme  |
| PWIS conformity                           | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Gaisa tīrības klase izejā                 | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:8:4]<br>Inertās gāzes |
| Vidējā temperatūra                        | -10 ... 60 °C  |
| Apkārtējās vides temperatūra              | -10 ... 60 °C  |
| Produkta svars                            | 1.600 g  |
| Montāžas tips                             | Līnijas instalācija<br>ar piederumiem<br>Izvēles                     |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | G1/4   |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | G1/4   |
| Korpusa materiāls                         | Cinka spiedienlējums   |
| Kolbas materiāls                          | PC   |