

Vakuuma ģenerators

CPV14-M1H-VI95-2GLS-1/8



Daļas numurs: 185871

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Ar ežektora vibrācijām

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs, Lavala sprausla	0,95 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Ežektora raksturlīkne	Liels vakuums
Darbošanās spiediens	2 ... 10 bar
Max. vakuums	85 %
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	0 ... 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Produkta svars	114 g
Elektriskais savienojums	Spraudnis
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Apakšējā pamatne
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	Apakšējā pamatne
Vakuuma savienojums	G1/8
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums