

# Gaisa sagatavošanas bloks FRC-1/2-D-MAXI-KE-A

Daļas numurs: 186060



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

sastāv no filtra, regulatora, eļļotāja, 24 VDC elektromagnētisko slēgvārstu bez līgšanas, un spiediena paaugstināšanas vārsta ar montāžas kronšteinu.

Ar automātisku kondensāta novadīšanu un metāla kausa aizsargu.

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Maxi
Sērija	D
Pievada aizslēgs	Pagriežams kloķis ar aizslēgu
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Filtrācijas pakāpe	40 µm
Kondensāta novadīšana	pilnīgi automātisks
Konstrukcijas struktūra	Slēgvārsts Filtrs regulators ar spiediena manometru proporcionālais standarta miglas eļļotājs Drošības slēgvārsts
Max. kondensāta vērtība	80 cm <sup>3</sup>
Kausa aizsargs	Metāla kausa aizsargs
Spiediena manometrs	ar spiediena manometru
Darbošanās spiediens	3 ... 12 bar
Spiediena kontroles diapazons	2,5 ... 12 bar
Max. spiediena histerēze	0,3 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	3.500 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [-:-:-] Inertās gāzes
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:-] Inertās gāzes
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	4.200 g
Montāžas tips	Līnijas instalācija ar piederumiem Izvēles
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/2
Korpora materiāls	Cinka spiedienlējums
Kolbas materiāls	PC