

Savienojošais vads

KMP3-25P-16-5


Daļas numurs: 18624

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Paredzēts CPV vārstu termināļiem.

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Bāzēts uz standartu | DIN 41652 |
| Vada identifikācija | ar piederumiem |
| Savienojuma frekvence | 50 |
| Produkta svars | 672 g |
| Elektriskais savienojums 1, funkcija | Lauka ierīces puse |
| Elektriskais savienojums 1, konstrukcija | leņķisks |
| Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips | Spraudņa ligzda |
| Elektriskais savienojums 1, vada izeja | Zem leņķa |
| Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija | Sub-D |
| Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits | 25 |
| Elektriskais savienojums 1, aizņemtie kontakti/dzīslas | 18 |
| Elektriskais savienojums 1, montāžas veids | 2x M3 screws |
| Elektriskais savienojums 2, funkcija | Kontrollera puse |
| Elektriskais savienojums 2, savienojuma tips | Kabelis |
| Elektriskais savienojums 2, savienojuma tehnoloģija | Atvērts gals |
| Elektriskais savienojums 2, kontaktu/dzīslu skaits | 18 |
| Elektriskais savienojums 2, aizņemtie kontakti/dzīslas | 18 |
| Darbības sprieguma diapazons DC | 0 ... 30 V |
| Nominālais darbības spriegums DC | 24 V |
| Pieļaujamā strāvas slodze pie 40 °C | 3 A |
| Uzliesmojuma stiprums | 1 kV |
| Kabeļa garums | 5 m |
| Vada piederums | Standarta |
| Vada testa apstākļi | Pārbaudes apstākļi pēc pieprasījuma |
| Liekšanas rādiuss, fiksēta vada instalācija | ≥ 45 mm |
| Liekšanas rādiuss, elastīga vada instalācija | ≥ 90 mm |
| Vada diametrs | 8,5 mm |
| Vada diametra pielaiide | ± 0,5 mm |
| Kabeļa struktūra | 18x0,34 |
| Nominālais vadītāja šķērsriezums | 0,34 mm ² |
| Vada gali | Rupjš griezumus |
| Aizsardzības klase | IP65 |
| Piezīme par aizsardzības klasi | saliktā stāvoklī |
| Apkārtējās vides temperatūra | -25 ... 70 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju | -5 ... 70 °C |
| Uzglabāšanas temperatūra | -25 ... 75 °C |
| CE simbols (skat atbilstības sertifikātu) | saskaņā ar ES RoHS direktīvu |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Piesārņojuma pakāpe | 3 |
| Kabeļa izolācijas materiāls | PVC |
| Kabeļa apvalka krāsa | Pelēks |
| Korpusa materiāls | PA |
| Blīvējumu materiāls | NBR |
| Elektriskā kontakta materiāls | Apzeltīts vara sakausējums |