


Daudzkontaktu ligzdas savienotājs IMP2-SD-26-EA

Daļas numurs: 18665

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Pieļaujamais vada diametrs	13,5 ... 15 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbības sprieguma diapazons AC	≤ 250 V
Pieļaujamā strāvas slodze	7,5 A
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 125 °C
Produkta svars	97 g
Elektriskais savienojums	Spraudņa ligzda 26-kontaktu
Vada blīvējošais savienojums	Pg16
Spraudņa kodējums	Y - priekš ieejām/izejām
Montāžas tips	Ar uznavas uzgriezni
Blīvējumu materiālu informācija	CR Gaismas un eļļas noturīgs
Materiālu informācija, korpuss	Vara sakausējums Niķela pārklājums
Materiālu informācija iespīlēšanas savienojumiem	Vara sakausējums Apzeltīts