



Spraudnis SEA-GS-7

Daļas numurs: 18666

FESTO

Priekš vārstu termināļiem.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Bāzēts uz standartu	EN 61076-2-101
Montāžas tips	ar vītņotu uznavu
Kabeļa izeja	Taisns
Produkta svars	17 g
Elektriskais savienojums 1, konstrukcija	apaļš
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Spraudnis
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija	M12x1, A-kodējums saskaņā ar EN 61076-2-101
Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits	4
Elektriskais savienojums 1, montāžas veids	Screw-type lock with longitudinal knurl
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tehnoloģija	Saskrūvēts terminālis
Elektriskais savienojums 2, kontaktu/dzīslu skaits	4
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 250 V
Darbības sprieguma diapazons AC	0 ... 250 V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40°C	4 A
Uzliesmojuma stiprums	2,5 kV
Vada blīvējošais savienojums	Pg7
Vada diametrs	3,3 ... 6 mm
Pieļaujamais vada diametrs	4 ... 6 mm
Nominālais vadītāja šķērsriezums	0,14 ... 0,75 mm ²
Aizsardzības klase	IP67
Piezīme par aizsardzības klasi	saliktā stāvoklī
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 85 °C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesārņojuma pakāpe	3
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
Korpusa materiāls	PBT
Korpusa krāsa	Melns
Skrūvējamās atslēgas materiāls	PBT
Blīvējumu materiāls	CR FPM
Elektriskā kontakta materiāls	Misiņš Pārklāts ar balto bronzu