

Vadotnes cilindrs DFP-16-80-P-A-S2



Daļas numurs: 186771

Produkts tiks atcelts

FESTO

Aizsargāts pret vērpi, priekš tuvuma zondēšanas, ar divu galu virzuļa kātu.

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2018. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	80 mm
Virzuļa diametrs	16 mm
Amortizēšana	P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadotne	Rotējošo lodīšu gultņu vadotne
Konstrukcijas struktūra	Vadotne
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Varianti	Caurejošs virzuļa kāts
Darbošanās spiediens	1 ... 10 bar
Max. ātrums	0,8 m/s
Darbības režīms	dīvpusējās darbības
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Sadursmes enerģija gala pozīcijās	0,07 Nm
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, ievilkšanās gājiens	91 N
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens	91 N
Kustīgā masa	102 g
Produkta svars	290 g
Pneimatiskais savienojums	M5
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Material cover	Kaļamā alumīnija sakausējums
Material seals	NBR
Material housing	Kaļamā alumīnija sakausējums
Material piston rod	Termiski apstrādāts tērauds