



Vadotnes cilindrs DFP-25-25-PPV-A-S2

Daļas numurs: 186773
Produkts tiks atcelts

FESTO

Aizsargāts pret vērpi, priekš tuvuma zondēšanas, ar divu galu virzuļa kātu.
Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2018. Lūdzu meklējiet
alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	25 mm
Virzuļa diametrs	25 mm
Amortizēšana	PPV: Regulējama pneimatiska amortizācija abos galos
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadotne	Rotējošo lodiņu gultņu vadotne
Konstrukcijas struktūra	Vadotne
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Varianti	Caurejošs virzuļa kāts
Darbošanās spiediens	0,5 ... 10 bar
Max. ātrums	1,5 m/s
Darbības režīms	divpusējās darbības
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Amortizācijas garums	17 mm
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, ievilkšanās gājiens	217 N
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens	217 N
Kustīgā masa	229 g
Produkta svars	652 g
Pneimatiskais savienojums	G1/8
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Material cover	Kaļamā alumīnija sakausējums
Material seals	NBR
Material housing	Kaļamā alumīnija sakausējums
Material piston rod	Termiski apstrādāts tērauds