


Savienojošais vads KMP2-03-E-X-26

Daļas numurs: 18683

FESTO

Vads ir pieejams garumos no 1 līdz 99 m.
Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2012.



Exemplary representation

Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbības sprieguma diapazons AC	≤ 250 V
Darbības sprieguma diapazons DC	≤ 300 V
Pieļaujamā strāvas slodze	7,5 A
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 80 °C -20 ... 80 °C
Elektriskais savienojums	Spraudņa ligzda 26-kontaktu
Kabeļa struktūra	26 x 0,75 mm ²
Vada diametrs	15 mm
Montāžas tips	Ar uzmavas uzgriezni
Krāsas kods, dzīslas izolācija	Melni vadi ar atbilstošu baltu numerāciju no 1 līdz 26
Blīvējumu materiālu informācija	CR Gaismas un eļļas noturīgs
Materiālu informācija, korpuss	Vara sakausējums Niķeļa pārklājums
Kabeļu apvalku materiālu informācija	PVC
Materiālu informācija iespīlēšanas savienojumiem	Vara sakausējums Apzeltīts