

Savienojošais vads KM12-M12-GSGD-5

Daļas numurs: 18686

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Darbības sprieguma diapazons AC	≤ 60 V
Darbības sprieguma diapazons DC	≤ 75 V
Pieļaujamā strāvas slodze	2,8 A
Aizsardzības klase	IP67
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	-5 ... 70 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-30 ... 70 °C
Elektriskais savienojums	Taisnais spraudnis / taisnā ligzda M12x1 / M12x1 4-kontaktu / 4-kontaktu
Kabeļa struktūra	4x0,25
Kabeļa garums	5 m
Kabeļa apvalka krāsa	Pelēks
Kabeļu apvalku materiālu informācija	PUR