


DUO vads. KM12-DUO-M8-WDWD

Daļas numurs: 18687

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Darbības sprieguma diapazons AC	≤ 60 V
Darbības sprieguma diapazons DC	≤ 75 V
Pieļaujamā strāvas slodze	2,8 A
Aizsardzības klase	IP67
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	-5 ... 70 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-30 ... 70 °C
Elektriskais savienojums	Taisnais spraudnis / leņķveida ligzda M12x1 / M8x1 3-kontaktu / 3-kontaktu
Kabeļa struktūra	3x0,25
Kabeļa garums	0,6 m
Kabeļa apvalka krāsa	Pelēks
Kabeļu apvalku materiālu informācija	PUR