


# Kontakta adapteris SIE-GA

Daļas numurs: 18780

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Bāzēts uz standartu	EN 61076-2-101 EN 61984
Darbības sprieguma diapazons AC	250 V
Darbības sprieguma diapazons DC	250 V
Uzliesmojuma stiprums	2,5 kV
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40 °C	4 A
Piesārņojuma pakāpe	3
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
Aizsardzības klase	IP67
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 85 °C
Max. pievilkšanas moments noslēgšanai	0,6 Nm
Produkta svars	23,5 g
Elektriskais savienojums	4-kontaktu Konstrukcija A M12x1 Taisnais spraudnis
Montāžas tips	Ar uznavas uzgriezni
Sprostuzgriežņa materiālu informācija	Niķelēts misiņš
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Materiālu informācija iespīlēšanas savienojumiem	Misiņš Niķelēti un apzeltīti