


Ligzdas savienotājs MSSD-EB-M12-MONO

Daļas numurs: 188024

FESTO

priekš vārstiem MEBH, MEOBH, MN2H, IMN2H.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Bāzēts uz standartu	EN 175301-803 EN 61076-2-101 EN 61984
Komutācijas pozīcijas indikators	LED
Montāžas tips	Viens elektromagnētiskais vārsts ar M2.5 centrālo skrūvi
Produkta svars	13,18 g
Elektriskais savienojums 1	Ligzda, saskaņā ar EN 175301-803, C tipa
Elektriskais savienojums 2	Taisnais spraudnis, M12x1, 2-kontaktu, A-kodējums
Darbības sprieguma diapazons DC	12 ... 24 V
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Darbības sprieguma diapazons AC	12 ... 24 V
Pieļaujamā strāvas slodze	0,12 A
Uzliesmojuma stiprums	2,5 kV
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 50 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Piesārņojuma pakāpe	3
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
Korpusa materiāls	PA
Korpusa krāsa	caurspīdīgs
Skrūvējamās atslēgas materiāls	Steel, nickel-plated
Blīvējumu materiāls	HNBR NBR
Elektriskā kontakta materiāls	Apsudrabots vara sakausējums Misiņš, apzeltīts