


Savienotāja bloks VIGI-04-D-2

Daļas numurs: 18839

FESTO

Priekš vārstu termināli
Tīks izņemts. Pieejams līdz 2011.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Bāzēts uz standartu	ISO 5599-2
Max. vārstu pozīciju skaits	1
Darbošanās spiediens	-0,9 ... 16 bar
Darbošanās paņēmieni	Filtrēts saspieštais gaiss
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Autorizācija	UL - Recognized (OL)
Apakšējās pamatnes montāžas metode	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G3/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G3/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G3/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4	G3/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5	G3/4
Apakšējās pamatnes materiālu informācija	Alumīnija spiedienlējums