


Spiediena boosteris DPA-100-16

Daļas numurs: 188399

FESTO

augstāku spiedienu veidošanai.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Virzuļa diametrs	100 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	Divu virzuļu spiediena bosteris
Spiediena manometrs	Sagatavots priekš G1/4
Izejas spiediens 2	4 ... 16 bar
Darbošanās spiediens	2 ... 10 bar
Spiediena kontroles diapazons	4 ... 16 bar
Ieplūdes spiediens 1	2 ... 10 bar
Note on pressure regulation range	If the controller spring is tensioned to the maximum, the maximum output pressure can be exceeded by 40%.
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja izmantošana nav iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	5 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 60 °C
Produkta svars	13.000 g
Montāžas tips	ar iekšējo (sievīško) vītņi
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G1/2
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS