


Savienotāja bloks VIGI-04-D-3

Daļas numurs: 18841
Produkts tiks atcelts

FESTO

[Priekš vārstu termināli](#)

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2026. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Bāzēts uz standartu	ISO 5599-2
Max. vārstu pozīciju skaits	1
Darbošanās spiediens	-0,9 ... 16 bar
Autorizācija	UL - Recognized (OL)
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Apakšējās pamatnes montāžas metode	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G1
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4	G1/2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5	G1
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Savienojošās plāksnes materiāls	Alumīnija spiedienlējums