

Apaļais cilindrs DSEU-10-40-P-A

Daļas numurs: 188781

FESTO

Gala uzgalis, ar vītņotām tapām un gultņiem.
Tīks izņemts. Pieejams līdz 2011.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	40 mm
Virzuļa diametrs	10 mm
Amortizēšana	P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	Virzulis Virzuļa kāts Cilindra caurule
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Varianti	Viena gala virzuļa kāts
Darbošanās spiediens	1,5 ... 10 bar
Darbības režīms	dīvpusejās darbības
Darbošanās paņēmieni	Žāvēts saspīestais gaiss, eļļots vai neeļļots
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 80 °C
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, ievilkšanās gājiens	40 N
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens	47 N
Kustīgā masa ar 0 mm gājienu	5,5 g
Papildus svārs uz gājienu 10 mm	2,5 g
Pamata svārs priekš 0 mm gājienu	18,9 g
Montāžas tips	ar piederumiem
Pneimatiskais savienojums	M5
Materiālu piezīme	Satur LABS substances
Pārsega materiālu informācija	Kaļamā alumīnija sakausējums
Blīvējumu materiālu informācija	NBR TPE-U(PU)
Materiālu informācija, korpuss	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Virzuļa kāta materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais