


Piesūcekņa kausa turētājs ESH-HC-4-QS

Daļas numurs: 189219

FESTO

ar augstuma kompensatoru, vakuuma savienojums viršpusē,
kompensators nostiprināts ar diviem sešstūra uzgriežņiem.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Piesūcekņa turētāja augstuma kompensators	6 mm
Tilpums	1,153 cm ³
Montāžas pozīcija	vertikāle
Konstrukcijas struktūra	Vakuuma savienojums augšpusē ar augstuma kompensāciju
Savstarpējā saistība ar piesūcekņa kausa turētāju	Izmērs 4
Darbošanās paņēmieni	atmosfēras gaiss pamatojoties uz ISO 8573-1:2010 [7:--]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Produkta svars	33 g
Montāžas tips	ar sprostuzgriežņiem
piesūcekņa kausa stiprinājums	M6
Vakuuma savienojums	QS-6
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR Tērauds
Kronšteina materiāls	Alumīnijs Niķelēts misiņš POM Termiski apstrādāts tērauds Stiprs tērauda sakausējums