

Piesūcekņa kausa turētājs ESH-HCL-2-PK

Daļas numurs: 189226

FESTO

ar palielinātu augstuma kompensatoru, vakuuma savienojums virspusē,
kompensators nostiprināts ar diviem sešstūra uzgriežņiem.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Piesūcekņa turētāja augstuma kompensators | 10 mm |
| Tilpums | 0,398 cm ³ |
| Montāžas pozīcija | vertikāle |
| Konstrukcijas struktūra | Vakuuma savienojums augšpusē ar augstuma kompensāciju |
| Savstarpējā saistība ar piesūcekņa kausa turētāju | Izmērs 2 |
| Darbošanās paņēmieni | atmosfēras gaiss pamatojoties uz ISO 8573-1:2010 [7:--] |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 1 - Zema korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-A1-L |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Produkta svars | 19 g |
| Montāžas tips | ar sprostuzgriežņiem |
| piesūcekņa kausa stiprinājums | Diametrs 4 mm |
| Vakuuma savienojums | PK-4 |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Blīvējumu materiāls | NBR Tērauds |
| Kronšteina materiāls | Alumīnijs Niķelēts misiņš POM Termiski apstrādāts tērauds Stiprs tērauda sakausējums |