

Piesūcekņa kausa turētājs ESH-HDL-4-PK

Daļas numurs: 189250

FESTO

ar palielinātu augstuma kompensatoru, vakuuma savienojums sānos,
kompensators nostiprināts ar diviem sešstūra uzgriežņiem.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Piesūcekņa turētāja augstuma kompensators	20 mm
Tilpums	0,448 cm ³
Montāžas pozīcija	vertikāle
Konstrukcijas struktūra	Vakuuma savienojums sānos ar augstuma kompensāciju
Savstarpējā saistība ar piesūcekņa kausa turētāju	Izmērs 4
Darbošanās paņēmieni	atmosfēras gaiss pamatojoties uz ISO 8573-1:2010 [7:--]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	63 g
Montāžas tips	ar sprostuzgriežņiem
piesūcekņa kausa stiprinājums	M6
Vakuuma savienojums	PK-4
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR Tērauds
Kronšteina materiāls	Alumīnijs Niķelēts misiņš POM Termiski apstrādāts tērauds Stiprs tērauda sakausējums