


Piesūcekņa kausa turētājs ESH-HE-4-G1/8

Daļas numurs: 189256

FESTO

bez augstuma kompensatora, priekš tieši ieskrūvējama stiprinājuma.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	4 mm
Tilpums	0,289 cm ³
Montāžas pozīcija	vertikāle
Konstrukcijas struktūra	Vakuuma savienojums augšpusē
Savstarpējā saistība ar piesūcekņa kausa turētāju	Izmērs 4
Darbošanās paņēmieni	atmosfēras gaiss pamatojoties uz ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	11 g
Montāžas tips	ar ārējo (vīrišķo) vītņi Izmantojot vakuuma pieslēgvietu
piesūcekņa kausa stiprinājums	M6
Vakuuma savienojums	G1/8
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums NBR POM Tērauds
Kronšteina materiāls	Termiski apstrādāts tērauds