


Pilnīgs piesūcekņa kauss ESS-2-SNA

Daļas numurs: 189268

FESTO

Uzvelkama daļa, viegli maināma



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Min. detaļas rādiuss	10 mm
Nominālais izmērs	0,6 mm
piesūcekņa kausa diametrs	2 mm
piesūcekņa kausa tilpums	0,002 cm ³
Ežektora impulsu piemērotība	≤ 4 bar
Savienojuma pozīcija	virspusē
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Īpašie raksturlielumi	Antistatisks
Savstarpējā saistība ar piesūcekņa kausa turētāju	Izmērs 1
Piesūcekņa kausa forma	apaļi plakans
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Nominālais darbības spiediens	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Virsmas pretestība	≤ 0,000 MOhm
Darbošanās paņēmieni	atmosfēras gaiss pamatojoties uz ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 70 °C
Noturēšanas spēks pie nominālā darba spiediena	0,1 N
Šķērsspēks pie nominālā darba spiediena	0,5 N
Produkta svars	0,1 g
Montāžas tips	Izmantojot vakuuma pieslēgvietu
Vakuuma savienojums	Ārējais diametrs 3 mm
Krāsa	melns/balti punkti
Balsta cietība	50 +/- 5
Vītņotā spraudņa materiāls	Niķelēts misiņš
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesūcekņa kausa materiāls	BR