

Pilnīgs piesūcekņa kauss ESS-4-SF

Daļas numurs: 189272

FESTO

Uzvelkama daļa, viegli maināma



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|---|
| Min. detaļas rādiuss | 10 mm |
| Nominālais izmērs | 1,2 mm |
| piesūcekņa kausa diametrs | 4 mm |
| piesūcekņa kausa tilpums | 0,008 cm ³ |
| Ežektora impulsu piemērotība | ≤ 4 bar |
| Savienojuma pozīcija | virspusē |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Savstarpējā saistība ar piesūcekņa kausa turētāju | Izmērs 1 |
| Piesūcekņa kausa forma | apaļi plakans |
| Operating pressure MPa | -95 ... 0 kPa |
| Darbošanās spiediens | -0,95 ... 0 bar |
| Operating pressure | -13,775 ... 0 psi |
| Nominal operating pressure | -70 kPa |
| Nominālais darbības spiediens | -0,7 bar |
| Nominal operating pressure (psi) | -10,15 psi |
| Darbošanās paņēmieni | atmosfēras gaiss pamatojoties uz ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 1 - Zema korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-A1-L |
| Pārtikas drošs | Skatiet Papildus materiālu informāciju |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 200 °C |
| Noturēšanas spēks pie nominālā darba spiediena | 0,46 N |
| Šķērsspēks pie nominālā darba spiediena | 0,5 N |
| Produkta svars | 0,1 g |
| Montāžas tips | Izmantojot vakuuma pieslēgvietu |
| Vakuuma savienojums | Ārējais diametrs 3 mm |
| Krāsa | Pelēks |
| Balsta cietība | 60 +/- 5 |
| Vītņotā spraudņa materiāls | Niķelēts misiņš |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Piesūcekņa kausa materiāls | FPM |