

# Pilnīgs piesūcekņa kauss ESS-6-SS

Daļas numurs: 189276

FESTO

Uzvelkama daļa, viegli maināma



## Datu lapa

| Pazīme  | Lielums   |
|---|---|
| Min. detaļas rādiuss                              | 15 mm   |
| Nominālais izmērs                                 | 2 mm  |
| piesūcekņa kausa diametrs                         | 6 mm  |
| piesūcekņa kausa tilpums                          | 0,015 cm <sup>3</sup>                                   |
| Ežektora impulsu piemērotība                      | ≤ 4 bar   |
| Savienojuma pozīcija                              | virspusē  |
| Montāžas pozīcija                                 | Jebkurš   |
| Savstarpējā saistība ar piesūcekņa kausa turētāju | Izmērs 2  |
| Piesūcekņa kausa forma                            | apaļi plakans   |
| Operating pressure MPa                            | -95 ... 0 kPa   |
| Darbošanās spiediens                              | -0,95 ... 0 bar   |
| Operating pressure                                | -13,775 ... 0 psi                                       |
| Nominal operating pressure                        | -70 kPa   |
| Nominālais darbības spiediens                     | -0,7 bar  |
| Nominal operating pressure (psi)                  | -10,15 psi  |
| Darbošanās paņēmieni                              | atmosfēras gaiss pamatojoties uz ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC             | 1 - Zema korozijas ietekme                              |
| PWIS conformity                                   | VDMA24364 zone III                                      |
| Pārtikas drošs                                    | Skatiet Papildus materiālu informāciju                  |
| Apkārtējās vides temperatūra                      | -30 ... 180 °C  |
| Noturēšanas spēks pie nominālā darba spiediena    | 1,1 N   |
| Šķērsspēks pie nominālā darba spiediena           | 2,5 N   |
| Produkta svars                                    | 0,2 g   |
| Montāžas tips                                     | Izmantojot vakuuma pieslēgvietu                         |
| Vakuuma savienojums                               | Iekšējais diametrs 4 mm                                 |
| Krāsa   | caurspīdīgs   |
| Balsta cietība                                    | 50 +/- 5  |
| Vītņotā spraudņa materiāls                        | Niķelēts misiņš   |
| Materiālu piezīme                                 | Atbilst RoHS  |
| Piesūcekņa kausa materiāls                        | VMQ (silikons)  |