


Pilnīgs piesūcekņa kauss ESS-80-BS

Daļas numurs: 189396

FESTO

viegli maināms,



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Piesūcekņa kausa augstuma kompensators	10 mm
Min. detaļas rādiuss	430 mm
Nominālais izmērs	6 mm
piesūcekņa kausa diametrs	80 mm
piesūcekņa kausa tilpums	63,9 cm ³
Savienojuma pozīcija	virspusē
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Savstarpējā saistība ar piesūcekņa kausa turētāju	Izmērs 5
Piesūcekņa kausa forma	Apaļš, plēšveida 1,5 ieloki
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Nominālais darbības spiediens	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Darbošanās paņēmieni	atmosfēras gaiss pamatojoties uz ISO 8573-1:2010 [7:::]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Apkārtējās vides temperatūra	-30 ... 180 °C
Noturēšanas spēks pie nominālā darba spiediena	213,6 N
Šķērsspēks pie nominālā darba spiediena	93 N
Produkta svars	139 g
Montāžas tips	Izmantojot vakuuma pieslēgvietu
Vakuuma savienojums	M10
Krāsa	caurspīdīgs
Balsta cietība	50 +/- 5
Vītņotā spraudņa materiāls	Tērauds, niķelēts POM Galvanizēts un hromēts tērauds
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesūcekņa kausa materiāls	VMQ (silikons)