



# Pilnīgs piesūcekņa kauss ESS-20-CS

Daļas numurs: 189401

FESTO

viegli maināms,



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Piesūcekņa kausa augstuma kompensators	7 mm
Min. detaļas rādiuss	50 mm
Nominālais izmērs	3 mm
piesūcekņa kausa diametrs	20 mm
piesūcekņa kausa tilpums	2,75 cm <sup>3</sup>
Savienojuma pozīcija	virspusē
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Savstarpējā saistība ar piesūcekņa kausa turētāju	Izmērs 4
Piesūcekņa kausa forma	Apaļš, plēšveida, 3.5 ieloku
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Nominālais darbības spiediens	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Darbošanās paņēmieni	atmosfēras gaiss pamatojoties uz ISO 8573-1:2010 [7:::]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Apkārtējās vides temperatūra	-30 ... 180 °C
Noturēšanas spēks pie nominālā darba spiediena	8,2 N
Šķērsspēks pie nominālā darba spiediena	7 N
Produkta svars	6,9 g
Montāžas tips	Izmantojot vakuuma pieslēgvietu
Vakuuma savienojums	M6
Krāsa	caurspīdīgs
Balsta cietība	50 +/- 5
Vītņotā spraudņa materiāls	Niķelēts misiņš Galvanizēts un hromēts tērauds
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesūcekņa kausa materiāls	VMQ (silikons)