


# Vārstu terminālis VIMP-03-B

Daļas numurs: 18970

FESTO

ar daudzkontaktu savienojumu

Atkarībā no konfigurācijas, datu lapā uzdotie dati un attiecīgie piederumi var nesakrist ar šo produktu.



## Datu lapa

~ConfIndependentDatasheet

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	5/2 viena elektromagnēta 5/2 bistabils 5/3 zem spiediena 5/3 atbrīvots 5/3 noslēgts
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	300 ... 1.300 l/min
Darbošanās spiediens	-0,9 ... 10 bar
Elektriskais savienojums	Multipol
Max. vārstu pozīciju skaits	24
Max. spiedienu zonu skaits	3
Elektriskā I/O sistēma	Jā
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Platums	18 mm 26 mm
Aizsardzības klase	IP65
Izplūdes gaisa funkcija	droselējams
Iedarbināšanas tips	elektrisks
Vārstu termināļa tips	03
Konstrukcijas struktūra	Virzuļa slīdceļš
Vadības gaisa piegāde	ārējais iekšējais
Vārstu termināļa struktūra	modulārs un paplašināms
Vārstu termināļa darba spiediens ar iekšēju pilota gaisa piegādi	4 ... 8 bar
Vadības spiediens	4 ... 6 bar
Piemērotība vakuumam	Jā
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Vidējā temperatūra	-5 ... 50 °C