

# Leņķiskā piedziņa DRE-2-F03-Q14-FS-PS

Daļas numurs: 189924

FESTO

Vienpusējās darbības, gaisa savienojumi saskaņā ar VDI/VDE 3845,  
Namur vārsti var tikt tieši montēti uz atloka.

Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no ASV Festo Korporācijas.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Pievada izmērs	2
Atloka urbumu izkārtojums	F03
Pagrieziena leņķis	90 deg
Stiprinājuma savienojums atbilst standartam	ISO 5211
Amortizēšana	Nav amortizācijas
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbības režīms	vienpusējās darbības
Konstrukcijas struktūra	Zobstienis un zobrats
Pozīcijas detektēšana	Nē
Vārsta savienojums atbilst standartam	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Darbošanās spiediens	2 ... 10 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	3
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Gaisa patēriņš pie 6 bar uz ciklu 0°-90°-0°	1,2 l
Produkta svars	600 g
Vārpstas savienojums	V09
Pneimatiskais savienojums	Apakšējā pamatne G1/8
Materiālu piezīme	Satur LABS substances
Piedziņas vārpstas materiālu informācija	Alumīnijs Anodizēts
Pārsega materiālu informācija	PA
Blīvējumu materiālu informācija	NBR
Materiālu informācija, korpuss	Alumīnijs Anodizēts