



Amortizators YSR-8-8-D

Daļas numurs: 189980

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	8
Gājiens	8 mm
Amortizēšana	regulējams cietības raksturojums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pozīcijas detektēšana	Nē
Max. sadursmes ātrums	3 m/s
Īslaicīgs atstatīšanas laiks	0,4 s
Ilglaicīgs atstatīšanas laiks	1 s
Darbības režīms	vienpusējās darbības spiedošā darbība
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 80 °C
Amortizācijas garums	8 mm
Max. apturēšanas spēks	400 N
Max. enerģijas patēriņš uz gājienu	4 J
Max. enerģijas patēriņš stundā	24.000 J
Max. atlikusī enerģija	0,01 J
Atstatīšanas spēks	3 N
Produkta svars	60 g
Montāžas tips	ar sprostuzgriezni
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Blīvējumu materiālu informācija	NBR
Materiālu informācija, korpuss	Misiņš Niķeļa pārklājums
Virzuļa kāta materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums