

Iespiežamais L- veida savienojums QSML-3/16H-1/8-U

Daļas numurs: 190626

FESTO

ar uzspiežamo uzmavu.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Izmērs | Mini |
| Nominālais izmērs | 1,7 mm |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Iepakojuma izmērs | 1 |
| Konstrukcijas struktūra | Spied/pavelc princips |
| Darba spiediens visā temperatūras diapazonā | -0,95 ... 10 bar |
| Jūras klasifikācija | skatiet sertifikātu |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::] |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 1 - Zema korozijas ietekme |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Produkta svars | 1,8 g |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | Iespiežamā uzmava QS-3/16" |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | priekš cauruļvada, 1/8" ārējais diametrs |
| Atbrīvošanas gredzena krāsa | Pelēks |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Korpusa materiāls | PBT |
| Atbrīvošanas gredzena materiāls | POM |
| Caurules blīves materiāls | NBR |
| Caurules noturošā naža materiāls | Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais |