

Iespiežamais savienojums QS-1/4-3/8-I-U

Daļas numurs: 190694

FESTO

Ārējā vītne ar iekšējo sešstūra ligzdu.

Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no ASV Festo Korporācijas.

Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Standarta
Nominālais izmērs	5 mm
Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa	pārklājums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Iepakojuma izmērs	1
Konstrukcijas struktūra	Spied/pavelc princips
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 10 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Autorizācija	Germanischer Lloyd
Max. pievilkšanas moments	14 Nm
Produkta svars	22 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	NPT1/4-18
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	priekš cauruļvada, 3/8" ārējais diametrs
Atbrīvošanas gredzena krāsa	Pelēks
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Materiālu informācija, korpuss	Misiņš Niķela pārklājums
Atbrīvošanas gredzena materiālu informācija	POM
Cauruļu blīvējumu materiālu informācija	NBR
Cauruļu iespīlēšanas segmenta materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais