


Iespiežamais T- veida savienojums QSTL-10-32-UNF-1/4-U

Daļas numurs: 190821

FESTO

Pagriežams par 360°, viriškā ar ārējo sešstūri.
Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no ASV Festo Korporācijas.
Tīks izņemts. Pieejams līdz 2011.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Izmērs | Standarta |
| Nominālais izmērs | 1,6 mm |
| Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa | Blīvgredzens |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Iepakojuma izmērs | 1 |
| Konstrukcijas struktūra | Spied/pavelc princips |
| Darbošanās spiediens | -0,95 ... 10 bar |
| No temperatūras atkarīgs darbības spiediens | -0,95 ... 10 bar |
| Darbošanās paņēmieni | Filtrēts saspieštais gaiss Vakuums |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 1 |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Autorizācija | Germanischer Lloyd |
| Max. pievilšanas moments | 1,5 Nm |
| Produkta svars | 15,5 g |
| Izeju skaits | 2 |
| Piegādes līniju skaits | 1 |
| Pneimatiskais savienojums, piegādes līnija | Viriškā vītne UNF10-32 |
| Pneimatiskais savienojums, izeja | priekš cauruļvada, 1/4" ārējais diametrs |
| Atbrīvošanas gredzena krāsa | Pelēks |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Materiālu informācija, korpuss | PBT |
| Atbrīvošanas gredzena materiālu informācija | POM |
| Cauruļu blīvējumu materiālu informācija | NBR |
| Cauruļu iespīlēšanas segmenta materiālu informācija | Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais |