

# Sprostvārsts HA-1/4-QSM-3/16-U

Daļas numurs: 190852

FESTO

Caurplūde no ārējās vītnes uz QS spraudņa savienotāju.  
Šis tips ir derīgs vakuūmam.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	Sprosta funkcija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	1/4 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	QS-3/16
Montāžas tips	Vītņots
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	238 l/min
Darbošanās spiediens	-1 ... 10 bar
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Korpusa materiāls	Misiņš
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Min. diferenciālais spiediens, atvēršanās	0,1 bar
Min. diferenciālais spiediens, aizvēršanās	0,2 bar
Piezīme par darbu un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Produkta svars	24 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS