

Slēgvārsts HE-3A-1/2-QS-1/2-U

Daļas numurs: 190876

FESTO

Šis tips ir derīgs vakuūmam.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	3/2 bistabils
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	QS-1/2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	1/2 NPT
Iedarbināšanas tips	manuāls
Montāžas tips	Tiešā montāža izmantojot caurejošos urbumus Tiešā montāža izmantojot vītnes Izvēles
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	770,4 l/min
Nominālais izmērs	4,6 mm
Operating pressure MPa	-0,095 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 10 bar
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Korpusa materiāls	PBT-pastiprināti
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::-]
Izplūdes gaisa funkcija	nav droselējams
Blīvēšanas princips	mīksts
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	Virzuļa slīdceļš
Vadības gaiss	tiešais
Plūsmas virziens	nereversējams
Piezīme par darbu un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tīrības klase	ISO class 4
Vidējā temperatūra	0 ... 60 °C
Produkta svars	87 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	Bezkanālu
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR