



Diferencētā spiediena vārsts LRL-1/8-NPT-QS-3/16-U

Daļas numurs: 190905
Produkts tiks atcelts

FESTO

Bez manometra, ar vīrišķo vītņi un QS spraudņa savienojumu.
Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2023. Lūdzu meklējiet
alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Kontrollera funkcija | Diferencēts spiediens, konstants |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | 1/8 NPT |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | QS-3/16 |
| Montāžas tips | Vītņots |
| Piegādes spiediens 1 Mpa | 0 ... 0,9 MPa |
| Ieplūdes spiediens 1 | 0 ... 9 bar |
| Piegādes spiediens 1 psi | 0 ... 130,5 psi |
| Apkārtējās vides temperatūra | 0 ... 60 °C |
| Korpusa materiāls | PBT-pastiprināti |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Piezīme par darbu un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Produkta svars | 20 g |
| Vītņotā spraudņa materiāls | Misiņš |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |