



Diferencētā spiediena vārsts LRL-1/4-NPT-QS-3/16-U

Daļas numurs: 190908
Produkts tiks atcelts

FESTO

Bez manometra, ar vīrišķo vītņi un QS spraudņa savienojumu.
Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2023. Lūdzu meklējiet
alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Kontrollera funkcija	Diferencēts spiediens, konstants
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	1/4 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	QS-3/16
Montāžas tips	Vītņots
Piegādes spiediens 1 Mpa	0 ... 0,9 MPa
Ieplūdes spiediens 1	0 ... 9 bar
Piegādes spiediens 1 psi	0 ... 130,5 psi
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Korpusa materiāls	PBT-pastiprināti
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Piezīme par darbu un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Produkta svars	36,5 g
Vītņotā spraudņa materiāls	Misiņš
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS