


# Apaļais cilindrs ESEU-8-50-P-A-MA

Daļas numurs: 191132

FESTO

Gala vāks ar gaisa savienojumu vienā līnijā ar cilindra asi  
Tīks izņemts. Pieejams līdz 2011.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	50 mm
Virzuļa diametrs	8 mm
Amortizēšana	P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	Virzulis Virzuļa kāts Cilindra caurule
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Varianti	aksiāls piegādes pieslēgvietā
Darbošanās spiediens	2 ... 6 bar
Darbības režīms	vienpusējās darbības spiedošā darbība
Darbošanās paņēmieni	Žāvēts saspīestais gaiss, eļļots vai neeļļots
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 80 °C
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens	24,6 N
Kustīgā masa ar 0 mm gājienu	4,3 g
Papildus svars uz gājienu 10 mm	2,3 g
Pamata svars priekš 0 mm gājienu	14,4 g
Montāžas tips	ar piederumiem
Pneimatiskais savienojums	M3
Materiālu piezīme	Satur LABS substances
Pārsega materiālu informācija	Kaļamā alumīnija sakausējums
Blīvējumu materiālu informācija	NBR TPE-U(PU)
Materiālu informācija, korpuss	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Virzuļa kāta materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais