


# Vārstu terminālis

## VDMA-01/02

Daļas numurs: 191403

FESTO

14 tips, ar standarta vārstiem pēc ISO 15407/-1.  
Lai konfigurētu pievienojiet produktu iepirkuma grozam.  
Atkarībā no konfigurācijas, datu lapā uzdotie dati un attiecīgie piederumi var nesakrist ar šo produktu.  
Tiks izņemts. Pieejams līdz 2009.



## Datu lapa

~ConfIndependentDatasheet

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	2x3/2 atvērts/noslēgts, viena elektromagnēta 2x3/2 noslēgts, viena elektromagnēta 2x3/2 atvērts, viena elektromagnēta 5/2 viena elektromagnēta 5/2 bistabils 5/2 bistabils dominējošais 5/3 zem spiediena 5/3 atbrīvots 5/3 noslēgts
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	440 ... 1.000 l/min
Darbošanās spiediens	-0,9 ... 16 bar
Elektriskais savienojums	Individuāls savienojums
Max. vārstu pozīciju skaits	16
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Platums	18 mm 26 mm
Aizsardzības klase	IP65
Izplūdes gaisa funkcija	droselējams
Iedarbināšanas tips	elektrisks
Vārstu termināļa tips	14
Konstrukcijas struktūra	Vīrzuļa slīdceļš
Vadības gaisa piegāde	ārējais iekšējais
Vārstu termināļa struktūra	modulārs un paplašināms
Vadības spiediens	3 ... 10 bar
Nominālais darba spriegums AC	24 V
Nominālais darbības spriegums DC	12 V 24 V
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C