

Izgaismojošais blīvējums MF-LD-12-24DC

Daļas numurs: 19143

FESTO

Priekš MSFG, MSFW elektromagnēta tinuma.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|--|---|
| Komutācijas pozīcijas indikators | LED |
| Montāžas tips | Viens elektromagnētiskais vārsts ar M3 centrālo skrūvi |
| Produkta svars | 1,6 g |
| Elektriskais savienojums | Spraudņa izkārtojuma tips B saskaņā ar EN 175301-803 Taisnstūra izpildījums, MSF |
| Darbības sprieguma diapazons DC | 12 ... 24 V |
| Aizsargājošais zemes savienojums | Pieejams |
| Nominālā jauda, izgaismojošs blīvējums | 0,05 W |
| Aizsardzības klase | IP65 |
| Apkārtējās vides temperatūra | -25 ... 85 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Korpusa materiāls | TPE-U(PU) |
| Krāsa | caurspīdīgs |