

# Izgaismojošais blīvējums MC-LD-230AC

Daļas numurs: 19146

FESTO

Priekš MSN1G, MSN1W elektromagnēta tinuma.



## Datu lapa

| Pazīme                                       | Lielums  |
|--|--|
| Komutācijas pozīcijas indikators             | LED  |
| Montāžas tips                                | Viens elektromagnētiskais vārsts ar M3 centrālo skrūvi   |
| Produkta svars                               | 1,6 g  |
| Elektriskais savienojums                     | Spraudņa izkārtojuma tips A saskaņā ar EN 175301-803<br>Pēc DIN EN 175301-803<br>Taisnstūra izpildījums, MSC |
| Nominālais darba spriegums AC                | 230 V  |
| Uzliesmojuma stiprums                        | 4 kV   |
| Aizsargājošais zemes savienojums             | Pieejams   |
| Nominālā jauda, izgaismojošs blīvējums       | 0,33 W   |
| Pieļaujamās sprieguma svārstības             | +/- 10 %   |
| Aizsardzības klase                           | IP65   |
| Apkārtējās vides temperatūra                 | -25 ... 85 °C  |
| CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)    | Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu   |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment  |
| PWIS conformity                              | VDMA24364-B2-L   |
| Piesārņojuma pakāpe                          | 3  |
| Korpusa materiāls                            | TPE-U(PU)  |
| Krāsa  | caurspīdīgs  |