


Vadotnes elements FEN-25- -GF

Daļas numurs: 19170

FESTO

ar slīdgultņa vadotni, kalpo aizsardzībai pret pagriešanos, nodrošina precīzu vadotni.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	25
Gājiens	2 ... 250 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadotne	Slīdbukses vadotne
Konstrukcijas struktūra	Vadotne
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Atvienošanas spēks	15 N
Papildus masas faktors uz 10 mm no gājjena	12 g
Pamata svars priekš 0 mm gājjena	866 g
Papildus svars uz gājjena 10 mm	12 g
Kustīgās masas smaguma centrs ar 0 mm gājjenu	42 mm
Kustīgās masas smaguma centra papildus pielaide uz katrām 10 mm gājjena	4,7 mm
Montāžas tips	ar iekšējo (sievīšķo) vītņi
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Vadīklas komponentes materiāls	Stiprs tērauda sakausējums
Korpusa materiāls	Anodizēts kaļamā alumīnija sakausējums
Jūga plāksnes materiāls	Anodizēts kaļamā alumīnija sakausējums