



Saspiestā gaisa rezervuārs VZS-5-B

Daļas numurs: 192160

FESTO

Pēc ES direktīvas 87/404/EEC un EN 286-1:1998.
Tīks izņemts. Pieejams līdz 2011.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Apjoms	5 l
Montāžas pozīcija	Kondensāta novadīšana apakšpusē
Atbilst standartam	EN 286-1
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 16 bar
Darbošanās paņēmieni	Slāpeklis Saspiests gaiss
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES vienkāršoto Spiediena Ierīču Direktīvu
Korozijas noturības klasifikācija CRC	4
Vidējā temperatūra	-10 ... 100 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 100 °C
Autorizācija	TÜV
Maks. pievilkšanas moments, savienojošā vītne	130 Nm
Maks. pievilkšanas moments, kondensāta novadīšana	27 Nm
Produkta svars	3.500 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Kondensāta novadīšanas savienojums	G3/8
Pneimatiskais savienojums	G1
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Materiāla informācija, gaisa rezervuārs	Tērauds Krāsots