

# Filtra regulators LFR-3/4-D-5M-O-DI-MAXI

Daļas numurs: 192377

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Ar metāla kausa aizsargu, bez spiediena manometra, filtrācijas pakāpe 5 µm. Ar rokas condensāta novadīšanu. Ar tieši kontrolētu spiediena regulatoru.

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Maxi
Sērija	D
Pievada aizslēgs	Pagriežams kloķis ar aizslēgu
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Filtrācijas pakāpe	5 µm
Kondensāta novadīšana	manuāla rotācija
Konstrukcijas struktūra	Filtrs regulators bez spiediena manometra
Max. condensāta vērtība	43 cm <sup>3</sup>
Kausa aizsargs	Metāla kausa aizsargs
Spiediena manometrs	Sagatavots priekš G1/4
Darbošanās spiediens	1 ... 16 bar
Spiediena kontroles diapazons	0,5 ... 12 bar
Max. spiediena histerēze	0,4 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	5.800 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiests gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertās gāzes
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiests gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertās gāzes
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	1.600 g
Montāžas tips	Linijas instalācija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G3/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G3/4
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	Cinka spiedienlējums
Kolbas materiāls	PC