

Gaisa sagatavošanas bloks FRC-1/2-D-7-O-DI-MAXI

Daļas numurs: 192409

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden



FESTO

Filtra-regulatora-eļļotāja kombinācija, maksimālais izplūdes spiediens 7 bāri, 40 µm filtrs, ar metāla kausa aizsargu.

Ar rokas kondensāta novadīšanu. Bez spiediena manometra. Ar tieši kontrolētu spiediena regulatoru.

Modernākas alternatīvas var atrast meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2022. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Izmērs | Maxi |
| Sērija | D |
| Pievada aizslēgs | Pagriežams kloķis ar aizslēgu |
| Montāžas pozīcija | vertikāle +/- 5° |
| Kondensāta novadīšana | manuāla rotācija |
| Konstrukcijas struktūra | Filtrs regulators bez spiediena manometra proporcionālais standarta miglas eļļotājs |
| Max. kondensāta vērtība | 43 cm ³ |
| Filtrācijas pakāpe | 40 µm |
| Kausa aizsargs | Metāla kausa aizsargs |
| Spiediena manometrs | Sagatavots priekš G1/4 |
| Darbošanās spiediens | 1 ... 16 bar |
| Spiediena kontroles diapazons | 0,5 ... 7 bar |
| Max. spiediena histerēze | 0,4 bar |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe | 4.500 l/min |
| Jūras klasifikācija | skatiet sertifikātu |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [-:--] |
| Vidējā temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Produkta svars | 2.600 g |
| Montāžas tips | Līnijas instalācija |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | G1/2 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | G1/2 |
| Korpusa materiāls | Cinka spiedienlējums |
| Kolbas materiāls | PC |