

# Gaisa sagatavošanas bloks FRC-1/4-D-7-O-MINI-A

Daļas numurs: 192641



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Filtra-regulatora-eļļotāja kombinācija, maksimālais izplūdes spiediens 7 bāri, 40 µm filtrs, ar metāla kausa aizsargu.

Ar automātisku kondensāta novadīšanu. Bez spiediena manometra.

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.



## Datu lapa

| Pazīme                                    | Lielums  |
|---|--|
| Izmērs                                    | Mini   |
| Sērija                                    | D  |
| Pievada aizslēgs                          | Pagriežams kloķis ar aizslēgu  |
| Montāžas pozīcija                         | vertikāle +/- 5°   |
| Kondensāta novadīšana                     | pilnīgi automātisks  |
| Konstrukcijas struktūra                   | Filtrs regulators bez spiediena manometra<br>proporcionālais standarta miglas eļļotājs |
| Max. kondensāta vērtība                   | 22 cm <sup>3</sup>   |
| Filtrācijas pakāpe                        | 40 µm  |
| Kausa aizsargs                            | Metāla kausa aizsargs  |
| Spiediena manometrs                       | Sagatavots priekš G1/8   |
| Darbošanās spiediens                      | 2 ... 12 bar   |
| Spiediena kontroles diapazons             | 0,5 ... 7 bar  |
| Max. spiediena histerēze                  | 0,2 bar  |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe         | 1.300 l/min  |
| Darbošanās paņēmieni                      | Saspiests gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Inertās gāzes                    |
| Piezīme par darbu un vadības vidi         | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)                 |
| PWIS conformity                           | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Gaisa tīrības klase izejā                 | Saspiestam gaisam saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [7:8:-]<br>Inertās gāzes                  |
| Vidējā temperatūra                        | -10 ... 60 °C  |
| Apkārtējās vides temperatūra              | -10 ... 60 °C  |
| Produkta svars                            | 660 g  |
| Montāžas tips                             | Līnijas instalācija<br>ar piederumiem  |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | G1/4   |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | G1/4   |
| Materiālu piezīme                         | Atbilst RoHS   |
| Korpusa materiāls                         | Cinka spiedienlējums   |
| Kolbas materiāls                          | PC   |